

Třepačka Promax | HEIDOLPH

Středně velké stolní třepačky s reciprokým mícháním

- Menší model 1020 pro třepání vzorků do hmotnosti 5 kg, větší model 2020 pro velké objemy do 10 kg
- Výkyv 32 mm modelu 1020 je ideální pro třepání dělicích nálevek
- Elektronicky řízená rychlost otáček, třímístný digitální displej pro zobrazení aktuální rychlosti
- Model 1020 s digitálním nastavením času třepání, model 2020 má časovač analogový
- Akustický signál při vypnutí chodu po uplynutí nastaveného času
- Široký sortiment přídatných zařízení pro upevnění nádobek, baněk a děliček najdete v části "Příslušenství pro třepačky Heidolph"
- Model 1020 je vhodný pro modulární inkubátorový systém s regulací teploty do 65 ° C
- Plošina třepaček s protiskluznou gumovou podložkou
- Výrobce poskytuje na třepačky prodlouženou záruku 3 roky

Technické parametry

Model	Promax 1020	Promax 2020
Maximální zatížení	5 kg	10 kg
Frekvence třepání	30 - 250 ot./min	20 - 400 ot./min
Výkyv	32 mm	20 mm
Časovač	digitální, 1 - 999 min, nebo kontinuálně	analogový, 1 - 120 min, nebo kontinuálně
Rozměr plošiny	290 x 258 mm	390 x 340 mm
Pracovní prostředí	5 - 31° C, max 80 % RH	5 - 31° C, max 80 % RH
Krytí	IP 40	IP 20
Napájení	230 - 240 V, 50/60 Hz	230 - 240 V, 50/60 Hz
Příkon	50 W	115 W
Rozměry (š x h x v)	320 x 375 x 125 mm	426 x 435 x 125 mm
Hmotnost	8 kg	16 kg



Promax 1020



Promax 2020

Model	Výkyv (mm)	Max. zatížení (kg)	Katalogové číslo
-------	------------	--------------------	------------------

Promax 1020	32	5	H543223
Promax 2020	20	10	H542200